



Den Braven

SILICON IG GLASSEAL

Silicon neutru pentru etansarea secundara a geamului termoizolant



DESCRIERE PRODUS

IG-Glasseal este un etansant siliconic monocomponent neutru, cu modul de elasticitate ridicat, cu intarire sub actiunea umiditatii, formand un izolant elastic rezistent.

BENEFICIILE CHEIE

- Lipire excelenta pe geamuri
- Intarire rapida- Intarire neutra, aproape inodora

APLICATII

IG-Glasseal a fost dezvoltat in mod special pentru etansarea secundara a geamului termoizolant. Pentru productia geamului termoizolant, este necesara utilizarea unei etansari primare din poliizobutilena (PIB) pe bagheta distantier. Produsul adera in general fara amorsa. Excelenta aderenta la sticla si aluminiu. A se curata geamul cu apa dedurizata anterior aplicarii sigilantului.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Dimensionarea rosturilor se va realiza in conformitate cu standardul EN 1279. Pentru intrebari suplimentare, contactati serviciul nostru tehnic.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Modul 100%	DIN 53504 S2	0,60 N/mm ²
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Baza		Neutrale oxime
Rata de aplicare	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	
Densitate		1.15 g/ml
Alungire la rupere		270%
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet		Up to -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505	31
Formarea peliculei	+23°C/50% RH (DBTM 16)	7-8 min
Rezistenta la temperatura		-40°C to +120°C
Rezistenta la intindere		1.00 N/mm ²

LIMITARI

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

PREGATIREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare. Utilizati Finisher pentru netezirea rostului.

VOPSIBILITATE

IG-Glasseal nu se vopseste.

CURATARE

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate folosind Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes.

DESCRIEREA AMBALAJULUI

- Folie

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina
Detalii
Produs

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre
+5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data
fabricatiei, in spatii uscate.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie
citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la
dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a
companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile
furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile
noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si
experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi
asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau
eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice
sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului
document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva
dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii
produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu
informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte
documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii
produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura
ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de
aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu
intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie
responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului
negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate
doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu
termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu
date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ