



MITRE SUPERGLUE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-11-27

PRODUKTBESKRIVELSE

Superlim, der fikserer øjeblikkeligt ved hjælp af en aktivator, så du ikke behøver presse emnerne sammen i lang tid. Limer porøse og massive emner -træ, metal, keramiske overflader og mange plast- og gummityper (dog ikke PP/PE/PTFE/EPDM). Hærder på 10 sekunder

ANVENDELSE

Limer porøse og massive emner -træ, metal, keramiske overflader og mange plast- og gummityper (dog ikke PP/PE/PTFE/EPDM). Hærder på 10 sekunder. Perfekt til limning af billedrammer eller andre overflader, som er svære at fikse med lim, eller hvor et hurtigt resultat er nødvendigt.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Lim i godt ventilerede lokaler og på et robust underlag. Rengør limoverfladerne og sørg for, at de passer perfekt Gør dig klar ved at åbne proppen på limflasken ryste spraydåsen Spray den ene limoverflade med aktivatoren i et jævnt men tyndt lag. Læg en dråbe af den flydende lim på den anden limoverflade (en dråbe pr. 3 kvadratcentimeter) Før overfladerne sammen inden for 30 sekunder, pres godt til i 10 sekunder. Færdig!


SIKKERHED

Undgå, at limen kommer i kontakt med huden, huden kan blive limet sammen. Hvis der kommer lim på huden, slipper den af sig selv på 60 minutter. og det går hurtigere med et vandbad og sæbe. Læs sikkerhedsdatabladet inden brug Sørg for god ventilation i arbejdsrummet

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden applicering	
Base	Etyl-cyanoakrylat
Applikationstemperatur	+10°C til +25°C
Lugt	Svag, ingen lugt efter hærkning
Farve	Farveløs
Densitet	1,05 kg/l
Viskositet	vid 25°C 1200 - 1800 cP
Flammepunkt	fra 81°C (i hht. DIN Spec. 53213)
Egenskaber efter påføring	
Anvendelsestemperatur og klima	-20°C til +80°C indendørs.
Hårdhed	(Rockwell) M58
Tørretid	24 timer/helt hærdet
Blødhedspunkt	150°C
Tørretid (fikseringstid) Træ/Træ ca. 10 s, nitrilgummi/nitrilgummi ca 7 s, neopren/neopren ca 7 s, EPDM/EDPM 7 s, stål/stål 25-40 s, Polykarbonat/ Polykarbonat ca 15 s	
Brudstyrke (eksempel i hht. ASTM D2095)	Stål >18 N/mm ² , Nitrilgummi > 5 N/mm ² , Neopren > 5 N/mm ² , EPDM > 5 N/mm ²

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

